

**HOLEX**
**Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma A, SK 40, trumpa, Virbo Ø d1: 27mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300837 27
GTIN	4062406251734
Produktų klasė	32A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.  
Visi kantai perlamutriniai.

**Paskirtis:**

- **Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz., DIN 841.**
- **Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.**

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840.

**Pastaba:**

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

**Techninis aprašymas**

Virbo Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	55 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Laikiklis	SK 40, trumpa

Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė