

**HOLEX**
**Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma A, SK 40, trumpa, Virbo Ø d1: 40mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300837 40
GTIN	4062406251758
Produktų klasė	32A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.  
Visi kotai perlamutriniai.

**Paskirtis:**

- **Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz., DIN 841.**
- **Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.**

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840.

**Pastaba:**

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

**Techninis aprašymas**

Užmaunamos frezos ilgis L <sub>3</sub> su tvirtinimo žiedu	27 mm
Atsarginis žiedas Nr. 309870	40
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	41 mm
Virbo Ø d <sub>1</sub>	40 mm

Išorinis Ø D	70 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	40
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	40
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Laikiklis	SK 40, trumpa
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė

## Priedai

Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm	309840 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 50 mm	309860 50
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 50 mm	309840 50
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50

Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Tvirtinimo žiedas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm	309870 40
Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm	309860 40
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50