

Garant**Lygiagrečių atramų rinkinys, magnetinė apatinė dalis, siaura, Ilgis: 160mm**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 366320 160 |
| GTIN | 4062406250485 |
| Produktų klasė | 31Z |

Aprašymas

Modelis:**Tikslumas:** aukščio tolerancija $\pm 0,01$ mm, pločio tolerancija $\pm 0,02$ mm.**Kietis:** 50-55 HRC.**Privalumai:**

- Puikus pritaikomumas dėl integruoto strypinio magneto apatinėje dalyje.
- Įrengimui nereikia daug laiko.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------|--------|
| Aukštis | 25 mm |
| Aukštis | 37 mm |
| Aukštis | 42 mm |
| Aukštis | 45 mm |
| Aukštis | 47 mm |
| Juostų kiekis | 5 pora |

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Plotis | 5 mm |
| Produkto rūšis | Lygiagrečios atraminės plokštelės |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| Lygiagrečių pagrindų pora, 160×5Apačia magnetinė Aukštis 47 mm | 366324 47 |
| Lygiagrečių pagrindų pora, 160×5Apačia magnetinė Aukštis 25 mm | 366324 25 |
| Lygiagrečių pagrindų pora, 160×5Apačia magnetinė Aukštis 45 mm | 366324 45 |
| Lygiagrečių pagrindų pora, 160×5Apačia magnetinė Aukštis 42 mm | 366324 42 |
| Lygiagrečių pagrindų pora, 160×5Apačia magnetinė Aukštis 37 mm | 366324 37 |