

HOLEX**Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma A, SK 40 A = 100, Virbo Ø d1: 22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300875 22
GTIN	4062406251772
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga. Visi kotai perlamutriniai.

Paskirtis:

- **Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz., DIN 841.**
- **Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Techninis aprašymas

Virbo Ø d ₁	22 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	31 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₃ su tvirtinimo žiedu	19 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm

tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	22
Atsarginis žiedas Nr. 309870	22
Išorinis Ø D	40 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	22
Užspaudimo Ø D ₁	22 mm
Laikiklis	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įsraustinė

Priedai

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 50 mm	309840 50
Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko Ø 50 mm	309860 50
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
	308795 50

Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308620 50

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308740 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308610 50

Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308640 50

Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 22 mm

309860 22

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308615 50

Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 22 mm

309840 22

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308605 50

Tvirtinimo žiedas įspraustinės kakliuko Ø 22 mm

309870 22

Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308760 50

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308720 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50

308830 50

Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308790 50