

HOLEX

Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma A, SK 40, trumpa, Virbo Ø d1: 16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	300837 16
GTIN	4062406251710
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.
Visi kotai perlamutriniai.

Paskirtis:

- Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz., DIN 841.
- Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Techninis aprašymas

Užmaunamos frezos ilgis L ₃ su tvirtinimo žiedu	17 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	16
Virbo Ø d ₁	16 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	55 mm

Išorinis Ø D	32 mm
Atsarginis žiedas Nr. 309870	16
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	27 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	16
Užspaudimo Ø D ₁	16 mm
Laikiklis	SK 40, trumpa
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė

Priedai

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
Tvirtinimo žiedas įspraustinės kakliuko Ø 16 mm	309870 16
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 50 mm	309840 50
Užtraukimo varžtassandarų Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
Užtraukimo varžtassandarų, forma A Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
Užtraukimo varžtassandarų, forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko Ø 16 mm	309860 16
Užtraukimo varžtassandarų, forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarų, forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko Ø 50 mm	309860 50
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 16 mm	309840 16
Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50