

**Garant****Lygiagrečių atramų rinkinys, magnetinė apatinė dalis, siaura, Ilgis: 90mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	366320 90
GTIN	4062406250461
Produktų klasė	31Z

## Aprašymas

**Modelis:****Tikslumas:** aukščio tolerancija  $\pm 0,01$  mm, pločio tolerancija  $\pm 0,02$  mm.**Kietis:** 50-55 HRC.**Privalumai:**

- Puikus pritaikomumas dėl integruoto strypinio magneto apatinėje dalyje.
- Įrengimui nereikia daug laiko.

## Techninis aprašymas

Juostų kiekis	5 pora
Aukštis	15 mm
Aukštis	23 mm
Aukštis	28 mm
Aukštis	30 mm
Aukštis	32 mm

Plotis	5 mm
Produkto rūšis	Lygiagrečios atraminės plokštelės

---

## Priedai

Lygiagrečių pagrindų pora, 90×5Apačia magnetinė Aukštis 30 mm	366322 30
Lygiagrečių pagrindų pora, 90×5Apačia magnetinė Aukštis 32 mm	366322 32
Lygiagrečių pagrindų pora, 90×5Apačia magnetinė Aukštis 23 mm	366322 23
Lygiagrečių pagrindų pora, 90×5Apačia magnetinė Aukštis 15 mm	366322 15
Lygiagrečių pagrindų pora, 90×5Apačia magnetinė Aukštis 28 mm	366322 28