

HOLEX**Pjovimo galvų griebtuvas Forma A, SK 40, trumpas, Virbo Ø d1: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301017 40
GTIN	4062406251901
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

- **Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.**
- **Trumpa darbinė dalis.**
- **Platus atraminis paviršius.**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**

Visi kantai perlamutriniai.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	88 mm
Virbo Ø d ₁	40 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	40
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	27 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	40

Užspaudimo $\varnothing D_1$	40 mm
Laikiklis	SK 40, trumpas
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 5 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas