

HOLEX

Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma A, SK 50 A = 100, Virbo Ø d1: 16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	300975 16
GTIN	4062406251819
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga. Visi kotai perlamutriniai.

Paskirtis:

- Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz., DIN 841.
- Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	32 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₃ su tvirtinimo žiedu	17 mm
Virbo Ø d ₁	16 mm
Atsarginis žiedas Nr. 309870	16

tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	16
Užmaunamos frezos ilgis L_4	27 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	16
Užspaudimo $\varnothing D_1$	16 mm
Laikiklis	SK 50 A = 100
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 kai 18000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė

Priedai

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
	308830 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50

Užtraukimo varžtassandarų, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgju 50

308620 50

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgju 50

308785 50

Užtraukimo varžtassandarų Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgju 50

308660 50

Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 50 mm

309860 50

Užtraukimo varžtassandarų, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgju 50

308650 50

Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 16 mm

309840 16

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgju 50

308795 50

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgju 50

308640 50

Užtraukimo varžtassandarų, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgju 50

308610 50

Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 50 mm

309840 50

Tvirtinimo žiedas įspraustinės kakliuko Ø 16 mm

309870 16

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgju 50

308740 50

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgju 50

308765 50

Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 16 mm

309860 16