



Pjovimo galvų griebtuvas Forma A, SK 40 A = 100, Virbo Ø d1: 32mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	301027 32
GTIN	4062406251949
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Trumpa darbinė dalis.
- Platus atraminis paviršius.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

Visi kantai perlamutriniai.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

Techninis aprašymas

Užmaunamos frezos ilgis L ₄	24 mm
Virbo Ø d ₁	32 mm
Išorinis Ø D	78 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	32
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	32

Užspaudimo $\varnothing D_1$	27 mm
Laikiklis	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 5 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas