



Pjovimo galvų griebtuvas Forma A, SK 50 trumpas, Virbo \varnothing d1: 27mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 301097 27 |
| GTIN | 4062406251963 |
| Produktų klasė | 32A |

Aprašymas

Modelis:

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Trumpa darbinė dalis.
- Platus atraminis paviršius.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

Visi kantai perlamutriniai.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------|
| Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 27 |
| Virbo \varnothing d ₁ | 27 mm |
| tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 27 |
| Išorinis \varnothing D | 60 mm |
| Užmaunamos frezos ilgis L ₄ | 21 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 35 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Užspaudimo $\varnothing D_1$ | 27 mm |
| Laikiklis | SK 50 trumpas |
| Norma | DIN 6357 |
| Laikiklio norma | ISO 7388-1 |
| Forma | A |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | $\leq 6 \mu\text{m}$ |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |