



Pjovimo galvų griebtuvas Forma A, SK 50 trumpas, Virbo \varnothing d1: 40mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	301097 40
GTIN	4062406251987
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Trumpa darbinė dalis.
- Platus atraminis paviršius.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

Visi kantai perlamutriniai.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

Pastaba:

Su 4 srieginėmis kiaurymėmis frezavimo galvutėms tvirtinti pagal DIN 2079.

Techninis aprašymas

Išorinis \varnothing D	89 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	40
Virbo \varnothing d ₁	40 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	40
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm

Užmaunamos frezos ilgis L ₄	27 mm
Užspaudimo Ø D ₁	40 mm
Laikiklis	SK 50 trumpas
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 kai 18000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas