



Pereinamoji įvorė MK kotui su išstūmikliu, forma AD, SK 50 trumpa, MK vidinis: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	301185 2
GTIN	4062406252205
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

Visi kotai perlamutriniai.

- Iš vidaus ir išorės nušlifauta.
- Su Balluff/RFID lusto anga.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Išorinis Ø D	32 mm
Vidinis Morzės kūgis	2
Laikiklis	SK 50 trumpa
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 prie 12000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 8 μm
Produkto rūšis	Adapterio laikiklis

