

HOLEX**Pjovimo galvų griebtuvas Forma A, SK 50 trumpas, Virbo Ø d1: 60mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301097 60
GTIN	4062406252069
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

- **Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.**
- **Trumpa darbinė dalis.**
- **Platus atraminis paviršius.**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**

Visi kantai perlamutriniai.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

Pastaba:

Su 4 srieginėmis kiaurymėmis frezavimo galvutėms tvirtinti pagal DIN 2079.

Techninis aprašymas

tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	60
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	60
Išorinis Ø D	128 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Virbo Ø d ₁	60 mm

Užmaunamos frezos ilgis L ₄	40 mm
Užspaudimo Ø D ₁	60 mm
Laikiklis	SK 50 trumpas
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 kai 18000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas