

**Pereinamoji įvorė MK kotui Forma A, SK 40, trumpa, MK vidinis: 1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301245 1
GTIN	4062406252236
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

- Iš vidaus ir išorės nušlifluota.
- Su Balluff/RFID lusto anga.

Visi kotai perlamutriniai.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	25 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Vidinis Morzės kūgis	1
Laikiklis	SK 40, trumpa
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 8 µm
Produkto rūšis	Adapterio laikiklis

