

**Garant**
**Tikslaus ištekimo įrankių rinkinys Ø 9,75 – 152,1 mm, Jungtis: ER40**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

237509 ER40

GTIN

4045197808523

Produktų klasė

21F

**Aprašymas**
**Modelis:**

Skirta Ø 9,75 - 152,1 mm. **Tikslaus ištekimo galvutę ER galima tvirtinti tiesiai į ER40 įspraustinę.** Supakuota plastikinėje dėžėje.

- **Skalės padalos vertė 0,01 mm. Reguliavimo tikslumas 0,002 mm Ø Nonijaus skalėje.**
- **Nulinėje padėtyje be įrankio, kai Q2,5 / 6000 min<sup>-1</sup>.**
- **Sūkių skaičius maks. 10000 min<sup>-1</sup>.**
- **Aušinimas purkštuku, optimalus aušinimo skysčio slėgis 10 – 20 barų, mažiausiai 5 barai.**
- **Slankiklį galima užfiksuoti.**

**Tiekimo sudėtis:**

1 tikslaus tekimo galvutė: ER40

po 1 plokštelių laikiklį: Nr. 237517 dyd. 1 skirtas Ø 25–37 mm

Nr. 237517 dyd. 2 skirtas Ø 37–89 mm

Nr. 237517 dyd. 3 skirtas Ø 89–152,1 mm

1 tiltelis: Nr. 237518 dyd. 2 skirtas Ø 101,1–152,1 mm

1 plokštelių laikiklis (maks. ištekimo ilgis): Nr. 237519 skirtas Ø 25–63 mm (90 mm)

1 užpildymo elementas: Nr. 237520 skirtas Ø 63–152,1 mm

po 1 ištekimo plokštelės laikiklį (maks. ištekimo ilgis): Nr. 237521 dyd. 1 skirtas Ø 9,75–18 mm (50 mm)

Nr. 237521 dyd. 2 skirtas Ø 18–25 mm (77 mm)

po 1 raktą su vėliavėlės formos rankena: Nr. 625920 dyd. 8IP

Nr. 625920 dyd. 10IP

2 raktai vidiniams šešiabriauniams varžtams: Nr. 627424 dyd. 4

2 cilindriniai varžtai: Nr. 237522 dyd. M5×12

2 atraminės plokštelės: Nr. 237523

2 diskinės spyruoklės: Nr. 237524

#### Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtas Nr. 239652 (8IP3; 1,28 Nm) ištekimo plokštelės laikikliui Nr. 237521

dyd. 1.<br>Keičiamų plokštelių varžtas Nr. 239653 (8IP; 1,28 Nm) ištekimo plokštelės laikikliui

Nr. 237521 dyd. 2 ir plokštelių laikikliui Nr. 237517 dyd. 1 ir dyd. 2.<br>Keičiamų plokštelių

varžtas Nr. 239653 (10IP1; 2,8 Nm) plokštelių laikikliui Nr. 237517 dyd. 3.

#### Pastaba:

tinkamas keičiamas plokšteles **CCGT0602..** ir **CCGT09T3..** (pvz., Nr. 237695 / 237698) prašome užsakyti atskirai.

Išsukimo ciklo metu laikykitės pjovimo briaunos pozicijos  $\pm 20^\circ$ !

## Techninis aprašymas

Jungtis	ER40
Grąžto panaudojimas	įkypas išėjimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	Skersinis gręžimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

## Priedai

Užpildas	237520
Cilindrinis varžtas Tipas M5X12	237522 M5X12
Atraminė poveržlė	237523
Plokštelių laikiklis Tipas 3	237517 3
6-briaunis atsuktuvus su skersine rankenarutuline galvutė Šešiabriaunis 4 mm	627424 4
Ištekimo laikiklis Tipas 2	237521 2
Diskinė spyruoklė	237524

Dantytas korpusas	237519
Atsuktuvus su rankena-vėliavėle Torx Plus® varžtams Torx Plus® profilis 8IP	625920 8IP
Plokštelių laikiklis Tipas 1	237517 1
Plokštelių laikiklis Tipas 2	237517 2
Atsuktuvus su rankena-vėliavėle Torx Plus® varžtams Torx Plus® profilis 10IP	625920 10IP
Ištekinimo laikiklis Tipas 1	237521 1
Tiltelis Tipas 2	237518 2