

HOLEX**Pereinamoji įvorė MK kotui Forma A, SK 50 trumpa, MK vidinis: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301255 4
GTIN	4062406252298
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

Visi kotai perlamutriniai.

- **Iš vidaus ir išorės nušlifauta.**
- **Su Balluff/RFID lusto anga.**

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Radialinio mušimo tikslumas: $\leq 8 \mu\text{m}$

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 95 mm

Išorinis $\varnothing D$: 48 mm

Techninis aprašymas

Vidinis Morzės kūgis	4
Išorinis $\varnothing D$	48 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	95 mm
Laikiklis	SK 50 trumpa
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 8 \mu\text{m}$

Produkto rūšis

Adapterio laikiklis