

Garant**Lygiagrečių atramų rinkinys, magnetinė apatinė dalis, plati, ilgis: 90mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	366321 90
GTIN	4062406250492
Produktų klasė	31Z

Aprašymas

Modelis:**Tikslumas:** aukščio tolerancija $\pm 0,01$ mm, pločio tolerancija $\pm 0,02$ mm.**Kietis:** 48 HRC.**Privalumai:**

- Puikus pritaikomumas dėl integruoto strypinio magneto apatinėje dalyje.
- Įrengimui nereikia daug laiko.

Techninis aprašymas

Aukštis	15 mm
Aukštis	23 mm
Aukštis	28 mm
Aukštis	30 mm
Aukštis	32 mm
Plotis	10 mm

Juostų kiekis	5 pora
Produkto rūšis	Lygiagrečios atraminės plokštelės

Priedai

Lygiagrečių pagrindų pora, 90×10Apačia magnetinė Aukštis 30 mm	366325 30
Lygiagrečių pagrindų pora, 90×10Apačia magnetinė Aukštis 28 mm	366325 28
Lygiagrečių pagrindų pora, 90×10Apačia magnetinė Aukštis 32 mm	366325 32
Lygiagrečių pagrindų pora, 90×10Apačia magnetinė Aukštis 23 mm	366325 23
Lygiagrečių pagrindų pora, 90×10Apačia magnetinė Aukštis 15 mm	366325 15