

Garant**Lygiagrečių atramų rinkinys, magnetinė apatinė dalis, plati, ilgis: 125mm**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 366321 125 |
| GTIN | 4062406250508 |
| Produktų klasė | 31Z |

Aprašymas

Modelis:**Tikslumas:** aukščio tolerancija $\pm 0,01$ mm, pločio tolerancija $\pm 0,02$ mm.**Kietis:** 48 HRC.**Privalumai:**

- Puikus pritaikomumas dėl integruoto strypinio magneto apatinėje dalyje.
- Įrengimui nereikia daug laiko.

Techninis aprašymas

| | |
|---------|-------|
| Plotis | 10 mm |
| Aukštis | 20 mm |
| Aukštis | 30 mm |
| Aukštis | 35 mm |
| Aukštis | 37 mm |
| Aukštis | 39 mm |

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Juostų kiekis | 5 pora |
| Produkto rūšis | Lygiagrečios atraminės plokštelės |

Priedai

| | |
|--|-----------|
| Lygiagrečių pagrindų pora, 125×10Apačia magnetinė Aukštis 30 mm | 366326 30 |
| Lygiagrečių pagrindų pora, 125×10Apačia magnetinė Aukštis 39 mm | 366326 39 |
| Lygiagrečių pagrindų pora, 125×10Apačia magnetinė Aukštis 37 mm | 366326 37 |
| Lygiagrečių pagrindų pora, 125×10Apačia magnetinė Aukštis 20 mm | 366326 20 |
| Lygiagrečių pagrindų pora, 125×10Apačia magnetinė Aukštis 35 mm | 366326 35 |