



## Pneumatinis smūginis suktuvas 3/8 colio – 1/2 colių, Tipas: 7749



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	079202 7749
GTIN	015451593339
Produktų klasė	03R

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas smūginis suktuvas **patogiai perjungiamas viena ranka dėl Side-2-Side technologijos**, daugiakomponentis korpusas su termoizoliacinėmis savybėmis ir tvirtu dvigubo smūgio mechanizmu. Subalansuotas svorio paskirstymas patogesniai darbui. Oras išleidžiamas per rankeną žemyn. **Priveržimo jėga reguliuojama tolygiai.**

Sūkių momento ribos: 135 - 704 Nm

maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9): M24

maksimalus sūkių skaičius: 7000 min<sup>-1</sup>

Įrankių laikiklio pavaros profilis: Kvadratas

Įrankių laikiklio matmenys: 1/2 in

maksimalus oro poreikis: 540 l/min

### Techninis aprašymas

Įrankių laikiklio pavaros profilis	Kvadratas
maksimali vibracija pagal EN	10,9 m/s <sup>2</sup>
Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in

maksimalus oro poreikis	540 l/min
Ilgis	171 mm
Sūkių momento ribos	135 - 704 Nm
maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9)	M24
Svoris	1,8 kg
Gamintojo pavadinimas	7749
Darbinis triukšmas	95 dB(A)
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm
maksimalus sūkių skaičius	7000 min <sup>-1</sup>
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	NPT
Produkto rūšis	Suktuvas