

**Garant****VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA H7, TiAlN, Ø DC: 5,01mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122790 5,01   |
| GTIN             | 4045197059079 |
| Produktų klasė   | 11E           |

**Aprašymas****Modelis:**

**Gręžimas ir plėtimas tos pačios operacijos metu. Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas.** Kiaurymės tikslumą užtikrina **4 kreipiančiosios briaunos.**

**Privalumai:**

Be papildomo plėtimo **pasiekama tolerancija H7.**

**Pastaba:**

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB:** užsakyti **Nr. 122790 + 129100HB.**

Forma **HE:** užsakyti **Nr. 122790 + 129100HE.**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

VHM HPC montavimo grąžtai, skirti aliuminiu apdirbti, tiekiami pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

|   |              |
|---|--------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z                | 2            |
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>              | 5,01 mm      |
| Užspaudimo griovelio ilgis c              | 44 mm        |
| Koto tolerancija                          | h6           |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,16 mm/aps, |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                     | 6 mm         |
| Bendras ilgis L                           | 82 mm        |
| Norma                                     | DIN 6537     |

|   |                    |
|---|--------------------|
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub> | 36,5 mm            |
| Tolerancija   | H7                 |
| Danga   | TiAlN              |
| Ašmenys   | VHM                |
| Modelis   | 6×D                |
| Smailas kampas  | 140 laipsniai      |
| Kotas   | DIN 6535 HA su h6  |
| Vidinis aušinimas                                       | taip, su 25 bar    |
| Pjovimo technika  | HPC                |
| Spalvinis žymėjimas                                     | žalia              |
| Produkto rūšis  | Spiralinis gražtas |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 120 m/min      | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 100 m/min      | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 85 m/min       | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 60 m/min       | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | ribotai tinka | 35 m/min       | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | ribotai tinka | 30 m/min       | M         |
| Uni                             | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |                |           |
| Oras                            | ribotai tinka |                |           |

## Paslaugos

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Koto šlifavimas Tipas HB | 129100 HB |
| Koto šlifavimas Tipas HE | 129100 HE |