



Jungiamasis kotas smūginiam suktuvui, Tipas: 2/75



Užsakymo data

Užsakymo numeris	650009 2/75
GTIN	4062406252335
Produktų klasė	62D

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos formos, tinka smūginiams ir impulsiniams suktuvams su 1/4 colio šešiabriauniu (vidiniu šešiabriauniu) laikikliu. Su spyruokliniu rutuliniu fiksatoriumi ir atblokavimo funkcija – galvutės laikomos patikimai.

Paskirtis:

Kaip jungtis, kad būtų galima galvutes su tvirtinimo kvadratu įstatyti į elektrinius ar pneumatinius suktuvus su šešiabriauniais tvirtinimo lizdais.

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas. Juodintas paviršius.

Techninis aprašymas

Pavaros profilis	6-briaunė mova
visas ilgis	75 mm
Pavara iš prietaiso pusės	E 6,3 (1/4 colio)
Keturbriaunė vidinė pavara	1/4 in
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	juodintas
tinka darbui staklėmis	taip
Produkto rūšis	Jungiamasis kaištis

