

HOLEX**HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas,
4xD, Ø DC: 29,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	235010 29,5
GTIN	4062406253608
Produktų klasė	22L

Aprašymas**Modelis:**

HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis suderina ekonomiškumą ir našumą. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis galima naudoti iki 4xD.

Kiaurymės tolerancija: -0,05 / +0,3 mm

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 235030 – 235082.

Reikalingos tiek SOMT plokštelės išoriniam WPL lizdui, tiek XOMT plokštelės vidiniam WPL lizdui.

Tiekimo sudėtis:

Su keičiamų plokštelių varžtais (be keičiamų plokštelių).

Rekomendacija:

Pragręžiant pastūmą reikia sumažinti 70 %.

Techninis aprašymas

Koto ilgis L _s	60 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	232980 4 (TX9;1,2Nm)

Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Serija	HOLEX Pro
Naudingasis ilgis L ₁	119 mm
Nominalus Ø D	29,5
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT093608 / XOMT093605
Koto Ø D _s	32 mm
Bendras ilgis L	203 mm
Maksimali reguliavimo riba V _{max}	0,3 mm
Iškyšos ilgis L _A	143 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	4×D
Kotas	ISO 9766
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

6 mm geležtėskirta Torx® Torx® profilis TX9	659922 TX9
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200