

HOLEX
HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 2xD, Ø DC: 17mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	235000 17
GTIN	4062406252762
Produktų klasė	22L

Aprašymas
Modelis:

HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis suderina ekonomiškumą ir našumą. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis galima naudoti iki 4xD.

Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,25 mm

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 235030 – 235082.

Reikalingos tiek SOMT plokštelės išoriniam WPL lizdui, tiek XOMT plokštelės vidiniam WPL lizdui.

Tiekimo sudėtis:

Su keičiamų plokštelių varžtais (be keičiamų plokštelių).

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	25 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT06T205 / XOMT06T204
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	232980 2 (TX7;0,8Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Naudingasis ilgis L ₁	37 mm
Nominalus Ø D	17
Koto ilgis L _s	56 mm
Serija	HOLEX Pro

Bendras ilgis L	109 mm
Maksimali reguliavimo riba V_{max}	0,25 mm
Iškyšos ilgis L_A	53 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	2×D
Kotas	ISO 9766
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas įkypas pragręžimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

6 mm geležtėskirta Torx® Torx® profilis TX7	659922 TX7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200