

HOLEX**HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 2xD, Ø DC: 37mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	235000 37
GTIN	4062406252991
Produktų klasė	22L

Aprašymas**Modelis:**

HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis suderina ekonomiškumą ir našumą. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis galima naudoti iki 4xD.

Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,25 mm

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 235030 – 235082.

Reikalingos tiek SOMT plokštelės išoriniam WPL lizdui, tiek XOMT plokštelės vidiniam WPL lizdui.

Tiekimo sudėtis:

Su keičiamų plokštelių varžtais (be keičiamų plokštelių).

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	40 mm
Nominalus Ø D	37
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Koto ilgis L _s	70 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	232980 6 (TX15;3Nm)
Naudingasis ilgis L ₁	78 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT13M510 / XOMT13M506
Serija	HOLEX Pro

Bendras ilgis L	178 mm
Maksimali reguliavimo riba V_{\max}	0,35 mm
Iškyšos ilgis L_A	108 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	2×D
Kotas	ISO 9766
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas įkypas pragręžimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

6 mm geležtėskirta Torx® Torx® profilis TX15	659922 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500