

HOLEX
HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 3xD, Ø DC: 18mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 235005 18 |
| GTIN | 4062406253080 |
| Produktų klasė | 22L |

Aprašymas
Modelis:

HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis suderina ekonomiškumą ir našumą. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis galima naudoti iki 4xD.

Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,25 mm

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 235030 – 235082.

Reikalingos tiek SOMT plokštelės išoriniam WPL lizdui, tiek XOMT plokštelės vidiniam WPL lizdui.

Tiekimo sudėtis:

Su keičiamų plokštelių varžtais (be keičiamų plokštelių).

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------------------------|
| Serija | HOLEX Pro |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
| Koto Ø D _s | 25 mm |
| Koto ilgis L _s | 56 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 |
| Nominalus Ø D | 18 |
| Naudingasis ilgis L ₁ | 57 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
| Bendras ilgis L | 130 mm |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Maksimali reguliavimo riba V_{\max} | 0,25 mm |
| Iškyšos ilgis L_A | 74 mm |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D |
| Kotas | ISO 9766 |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas paketais |
| Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotai apvalus |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Grąžto panaudojimas | ribotas įkypas pragręžimas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

Priedai

| | |
|--|------------|
| 6 mm geležtėskirta Torx® Torx® profilis TX7 | 659922 TX7 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm | 659957 200 |