

**SOMT13M510, HBD30, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	235080 UNI
GTIN	4062406253974
Produktų klasė	22K

Aprašymas**Modelis:**

Centruojanti briauna greitai ir saugiai centruoja grąžtą. Išorinės pjovimo briaunos užtikrina išskirtinę drožlių pašalinimo kontrolę.

Paskirtis:

SOMT keičiamos plokštelės tik ant išorinės pjovimo briaunos. XOMT keičiamos plokštelės tik ant centrinės pjovimo briaunos.

Tinka:

HOLEX Pro Drill Nr. 235000 – 235010.

Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,06 - 0,16

Techninis aprašymas

Danga	TiAlN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT13M510
Kietlydinys	HBD30
Ašmenys	HM

Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,06 - 0,16
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	110 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	50 m/min	S
Ketus (G)	tinka	130 m/min	K
CuZn	tinka	220 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		