

HOLEX**Dirbtuvėms skirtas slankmatis su mm ir colių padalomis, Matavimo diapazonas: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415120 300
GTIN	4062406253776
Produktų klasė	41Z

Aprašymas**Modelis:**

Aštrios matavimo žiaunos matavimams išorinio sriegio dugne ir siauruose grioveliuose, įdubose ir siauruose grioveliuose. Suapvalintos žiaunos tinka vidiniams matavimams. Aiški ryški skalė. Su fiksavimo varžtu. Iki dyd. 300 visas grūdintas, nuo dyd. 500 grūdintos matavimo plokštumos.

Techninis aprašymas

Kalibravimas	A1
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 300 mm
Antgalių ilgis	90 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Vidinių matavimo žiaunų Ø	10 mm
Padalos vertė	1/128 in
Padalos vertė	1/50 mm
Norma	ISO 13385
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,04 mm
Padalos Nonijaus skalėje mm / coliai	taip
Matavimo antgaliai	taip

Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300