

**Garant****Hidraulinis laikiklis Koto Ø 40 mm, ØD1: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319752 20
GTIN	4062406254544
Produktų klasė	31M

**Aprašymas****Modelis:**

Unikalus tvirtinimo tiltelis, užspaudžia kotas, kurių tolerancija h6 ir h7. Priekinės dalies apdirbimas laikiklyje naudojant lazerį ir reguliavimo varžtą užtikrina paprastą ir greitą ištekimo peilio padėties nustatymą. Su ilgio reguliavimo varžtu. Tinka vidiniam aušinimui. Galima naudoti įvairiose revolverinėse galvutėse.

**Privalumai:**

- **Puikios slopinimo savybės, todėl ruošinio paviršiai aukštesnės kokybės, o įrankis patvaresnis.**
- **Greitas ir paprastas naudojimas.**
- **Platus tarpinių įvorių pritaikymas.**
- **Puikus centravimas.**

**Paskirtis:**

Gręžimui, plėtimui, gilinimui ir naudojimui ištekimo plokštelių laikikliuose.

**Techninis aprašymas**

Sriegis M	M22×1
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	19,5 mm

Ø D <sub>2</sub>	46 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	69 mm
Plotis B	56 mm
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas