

Garant**Hidraulinis laikiklis Koto Ø 40 mm, ØD1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319752 16
GTIN	4062406254537
Produktų klasė	31M

Aprašymas**Modelis:**

Unikalus tvirtinimo tiltelis, užspaudžia kotas, kurių tolerancija h6 ir h7. Priekinės dalies apdirbimas laikiklyje naudojant lazerį ir reguliavimo varžtą užtikrina paprastą ir greitą ištekimo peilio padėties nustatymą. Su ilgio reguliavimo varžtu. Tinka vidiniam aušinimui. Galima naudoti įvairiose revolverinėse galvutėse.

Privalumai:

- **Puikios slopinimo savybės, todėl ruošinio paviršiai aukštesnės kokybės, o įrankis patvaresnis.**
- **Greitas ir paprastas naudojimas.**
- **Platus tarpinių įvorių pritaikymas.**
- **Puikus centravimas.**

Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui, gilinimui ir naudojimui ištekimo plokštelių laikikliuose.

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L_1	69 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	16 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Sriegis M	M22x1

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	19,5 mm
Ø D ₂	46 mm
Plotis B	56 mm
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas