



Ideal skardos žirklys su 2 komponentų rankenomis, dešiniojo pjovimo, Visas ilgis: 260mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	766042 260
GTIN	4062406254827
Produktų klasė	72D

Aprašymas

Modelis:

Žirklių galvutė kaldinta šlampavimo būdu, pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu. Reguluojama pramoninė srieginė jungtis, dviguba svirties transformacija su įmontuota atidarymo spyruokle.

Smulkiai dantyti. Žirklių galvutė iš **nerūdijančiojo plieno** (HRC 58 60), kojelės iš nerūdijančiojo plieno, nikeliuotos. 2-jų komponentų rankena su rankas tausojančia, patogia suimti zona.

Pjovimo galia: skardos iki 1,8 mm; V2A skardos iki 1,2 mm.

Paskirtis:

Ištisiniams tiesiems ir figūriniams pjūviams.

Techninis aprašymas

visas ilgis	260 mm
Ašmenų ilgis	33 mm
Paskirtis	dešiniojo pjovimo
Produkto rūšis	Žirklys