

Garant GRIDLINE

**Darbo vietos modulis mLevel su bambukine plokšte, Ilgis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920006 2000
GTIN	4062406254889
Produktų klasė	91P

**Aprašymas****Modelis:**

**Darbo vietos modulis mLevel**, atitinkanti Jūsų poreikius. Klasikinis aukščio reguliavimas rankiniu būdu fiksavimo varžtais kas 25 mm atraminėse kojose, nustatomas visos darbo vietos aukštis. Tikslų aukštį nustatyti paprasta, nes stalo vidinė pusė suskirstyta padalomis.

**Spalva:**

**Apatinė dalis** pilkos spalvos RAL 7016, **nekonfigūruojama**.

**Pakėlimo kolona** iš anoduoto aliuminio, **nekonfigūruojama**.

**Šoninė ir galinė sienelės** šviesiai pilkos, RAL 7035, **dažytos milteliniu būdu, konfigūruojamos**.

**Techninis aprašymas**

Svoris	80 kg
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija	ne
Aukščio reguliavimo principas	visa konstrukcija
Plotis	2000 mm
Darbastalio gylis	700 mm
Modelis	mLevel
Serija	Workstation sisteminė darbo vieta
Stalviršio medžiaga	Bambukas

Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	750 - 1000 mm
Tolygus aukščio reguliavimas	ne
Darbastalio ilgis	2000 mm
Darbastalio storis	50 mm
Gylis	800 mm
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	750-1000 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Aukščio reguliavimo elementas	mechaninis
Plokštelės storis	50 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbastalis

## Priedai

Valiklių ir alyvos rinkinys Tipas 1	926403 1
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/3	927600 300/3
Atramos Aukštis 200 mm	928010 200
Multifix Tinka modeliui 300	928201 300
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 500/5	927600 500/5
Stumdomas stalčių korpusas 24G Korpuso aukštis / stalčių skaičius 500/5 mm	927620 500/5
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/4	927600 400/4
Kompiuterio korpusas 16G Aukštis 500 mm	927335 500
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/4	927300 400/4
Atramos Aukštis 962 mm	928010 962

Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/3	927300 400/3
PC laikiklis Tipas M	928753 M
Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 500/5	927315 500/5
Atramos Aukštis 1362 mm	928010 1362
Atramos Aukštis 481 mm	928010 481
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/3	927300 300/3
Stalčius klaviatūrai Tipas 1	927341 1
Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 400/4	927315 400/4
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/2	927600 300/2
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 200/1	927600 200/1
Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 500/3	927315 500/3
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/2	927300 300/2
Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 500/4	927315 500/4