

Garant GRIDLINE

Darbo vietos modulis eLevel su bambukine plokšte, ilgis: 1500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920016 1500
GTIN	4062406254919
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Darbo vietos modulis eLevel – aukštis reguliuojamas tolygiai elektriniu būdu. Aukštis reguliuojamas elektroninėje valdymo panelėje. Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija. Ja reguliuojamas **visos darbo vietos aukštis**.

Spalva:

Apatinė dalis pilkos spalvos RAL 7016, **nekonfigūruojama**.

Pakėlimo kolona iš anoduoto aliuminio, **nekonfigūruojama**.

Šoninė ir galinė sienelės šviesiai pilkos, RAL 7035, **dažytos miltelinio būdu, konfigūruojamos**.

Pastaba:

- **Prašome atkreipti dėmesį, kad prisukant korpusą po darbastaliu, korpuso aukštis neviršytų maksimalaus 500 mm aukščio.**
- **Dėmesio: montuodami modulius į vieną eilę, atskirkite juos tarpine plokšte Nr. 920350 (kad moduliai nesusispaustų).**

Dydžiai su .../2 pagaminti naudojant alternatyviu kėlimo įrenginiu. Techniniai duomenys panašūs į ankstesnių kėlimo įrenginių duomenis, nedideli nukrypimai. Valdymo skydelis vizualiai skiriasi priklausomai nuo dydžio, bet funkcijos tos pačios.

Techninis aprašymas

Darbastalio ilgis	1500 mm
Modelis	eLevel (e lygis)
Darbastalio gylis	700 mm

Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	700 - 1000 mm
Plotis	1500 mm
Svoris	80 kg
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija	taip
Gylis	800 mm
Aukščio reguliavimo principas	visa konstrukcija
Darbastalio storis	50 mm
Stalviršio medžiaga	Bambukas
Serija	Workstation sisteminė darbo vieta
Tolygus aukščio reguliavimas	taip
Įvesties kištuko tipas	F
Nominalioji įtampa	250 V
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	700-1000 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	50 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 400/4	927315 400/4
Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 500/3	927315 500/3

Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/3	927300 400/3
PC laikiklis Tipas M	928753 M
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/2	927300 300/2
Kompiuterio korpusas 16G Aukštis 500 mm	927335 500
Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 500/4	927315 500/4
Tarpinė plokštelė Workstation moduliui Tinka darbo vietos modulio gyliui 800 mm	920350 800
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/2	927600 300/2
Atramos Aukštis 200 mm	928010 200
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/4	927300 400/4
Multifix Tinka modeliui 300	928201 300
Atramos Aukštis 481 mm	928010 481
Atramos Aukštis 1362 mm	928010 1362
Stalčių korpusas 16G su ratukais Stalčių aukštis mm / skaičius 500/5	927315 500/5
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/3	927600 300/3
Atramos Aukštis 962 mm	928010 962
Stumdomas stalčių korpusas 24G Korpuso aukštis / stalčių skaičius 500/5 mm	927620 500/5
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 400/4	927600 400/4
Stalčius klaviatūrai Tipas 1	927341 1
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 300/3	927300 300/3
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 500/5	927600 500/5
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 200/1	927600 200/1