

Garant GRIDLINE

Kampinė darbo vieta su rėmu su bambukine plokšte, Darbastalio ilgis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920106 1000
GTIN	4062406254971
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Kampinė darbo vieta darbo moduliui. Aukštis reguliuojamas kas 25 mm fiksavimo varžtais atraminėse kojose. Rėmas iš lakštinio plieno ir keturbriaunio vamzdžio, keliamoji galia **250 kg**.

Tinka:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Kampinės darbo vietos aukščio reguliavimas elektra negalimas.

Spalva:

Apatinė dalis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016 (nekonfigūruojama), **šoninė ir galinė sienelės** šviesiai pilkos RAL 7035, **dengtos milteliais**.

Pastaba:

Derinant kampinę darbo vietą su eLevel arba eLevel +, darbo vietose privalomos tarpinės plokštelės.

Techninis aprašymas

Baigiasi ties plokšte, kurios gylis	750 mm
Darbastalio ilgis	1000 mm
Darbastalio gylis	1000 mm

Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	750 - 1000 mm
Aukščio reguliavimo principas	visa konstrukcija
Serija	Workstation sisteminė darbo vieta
Plotis	1100 mm
Gylis	800 mm
Darbastalio storis	50 mm
Svoris	80 kg
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	750-1000 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Aukščio reguliavimo elementas	mechaninis
Plokštelės storis	50 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kampinė darbo vieta

Priedai

Valiklių ir alyvos rinkinys Tipas 1	926403 1
-------------------------------------	----------