

Garant GRIDLINE

Kampinis modulis su bambukine plokšte, Darbastalio ilgis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920116 1000
GTIN	4062406254988
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Kampinė darbo vieta darbo moduliui. Paprastas modelis su kampuotu viršumi iš lakštinio plieno, reguliuojamo aukščio atramine koja, keliamoji galia **150 kg**. Rankinis aukščio reguliavimas lengvai keičiamas.

Tinka:

Sisteminė darbo vieta mLevel.

Spalva:

Apatinė dalis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016 (nekonfigūruojama), **šoninė ir galinė sienelės** šviesiai pilkos RAL 7035, **dengtos milteliais**.

Techninis aprašymas

Darbastalio ilgis	1000 mm
Baigiasi ties plokšte, kurios gylis	800 mm
Svoris	32 kg
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	700 - 1000 mm

Darbastalio gylis	1000 mm
Serija	Workstation sisteminė darbo vieta
Aukščio reguliavimo principas	visa konstrukcija
Plotis	1000 mm
Darbastalio storis	50 mm
Gylis	800 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	700-1000 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	150 kg
Aukščio reguliavimo elementas	mechaninis
Plokštelės storis	50 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kampinė darbo vieta

Priedai

Valiklių ir alyvos rinkinys Tipas 1	926403 1
-------------------------------------	----------