


**CNMG 09T304, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250090 HBT020
GTIN	4062406256050
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

CNMG 09T304 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PF

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 330 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	HBT020
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 09T304
Danga	TiCN

Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 330 m/min
Drožlialaužis	PF
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kampo spindulys	0,4 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui