


**CNMG 120404, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250092 HBT020
GTIN	4062406256074
Produktų klasė	22D

Aprašymas

CNMG 120404 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PF

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Drožlialaužis	PF
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HBT020
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P

Danga	TiCN
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 330 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui