

**CNMG 120408, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250093 HBT130
GTIN	4062406256081
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

CNMG 120408 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MF

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pastūma $f$	0,15 - 0,45 mm/aps,
Drožlialaužis	MF
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,8 mm
Danga	TiCN

Kietlydinys	HBT130
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui