


**CNMG 120408, Rūšis: HBT130**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250197 HBT130
GTIN	4062406256142
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

CNMG 120408 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Pastūma  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

**Techninis aprašymas**

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Ašmenys	HM
Danga	TiCN

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Kietlydinys	HBT130
Pastūma $f$	0,12 - 0,45 mm/aps,
Drožlialaužis	MM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui