

**CNMG 120412, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250198 HBT130
GTIN	4062406256166
Produktų klasė	22D

Aprašymas

CNMG 120412 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm

Pastūma f : 0,12 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HBT130
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Drožlialaužis	MM
Kampo spindulys	1,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	TiCN
Pastūma f	0,12 - 0,45 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui