


CNMG 160608, Rūšis: HBT130

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250204 HBT130
GTIN	4062406256180
Produktų klasė	22D

Aprašymas

CNMG 160608 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm

Pastūma f : 0,12 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HBT130
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160608
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm

Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Danga	TiCN
Drožlialaužis	MM
Pastūma f	0,12 - 0,45 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui