


**DNMG 110404, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250666 HBT020
GTIN	4062406256296
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

DNMG 110404 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PF

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 330 m/min

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	PF
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2 mm
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,

Kietlydinys	HBT020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 330 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Danga	TiCN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110404
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui