


**CNMG 160608, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250220 HBT020
GTIN	4062406256258
Produktų klasė	22D

Aprašymas

CNMG 160608 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PR

Pjūvio gylis a_p : 1,8 - 6 mm

Pastūma f : 0,2 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,2 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kietlydinys	HBT020
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	PR

Danga	TiCN
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Pjūvio gylis a_p	1,8 - 6 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui