

**DNMG 110408, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250781 HBT130
GTIN	4062406256364
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

DNMG 110408 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Pastūma  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f$	0,12 - 0,45 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Danga	TiCN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	M

Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	MM
Kietlydinys	HBT130
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui