

**DNMG 150608, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250784 HBT020
GTIN	4062406256517
Produktų klasė	22D

Aprašymas

DNMG 150608 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis a_p : 0,8 - 5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 280 m/min

Techninis aprašymas

Danga	TiCN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min
Drožlialaužis	PM
Kietlydinys	HBT020
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608

Pjūvio gylis a_p	0,8 - 5 mm
Pastūma f	0,1 - 0,45 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui