



## DNMG 150608, Rūšis: HBT130



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250786 HBT130
GTIN	4062406256524
Produktų klasė	22D

### Aprašymas

DNMG 150608 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MR

Pjūvio gylis  $a_p$ : 2 - 6 mm

Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 40 - 180 m/min

### Techninis aprašymas

Pjūvio gylis $a_p$	2 - 6 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kietlydinys	HBT130
Kampo spindulys	0,8 mm
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Drožlialaužis	MR

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	40 - 180 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Pastūma f	0,15 - 0,55 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	TiCN
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui