


**SNMG 120404, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251160 HBT020
GTIN	4062406256562
Produktų klasė	22D

Aprašymas

SNMG 120404 HBT020 Kampo spindulys: 0,4 mm
Kietlydinys: HBT020
Drožlialaužis: PF
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HBT020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 330 m/min
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120404
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Danga	TiCN
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Drožlialaužis	PF
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui