

**SNMG 120404, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251266 HBT130
GTIN	4062406256579
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	MM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120404
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,12 - 0,45 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Danga	TiCN

Kietlydinys	HBT130
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui