



**SNMG 120408, Rūšis: HBT020**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251396 HBT020
GTIN	4062406256623
Produktų klasė	22D

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	1,8 - 6 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,2 - 0,6 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Kietlydinys	HBT020
Danga	TiCN
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	PR
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas

Ašmenys

HM

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui