


SNMG 120408, Rūšis: HBT130

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251396 HBT130
GTIN	4062406256616
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HBT130
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120404
Drožlialaužis	MR
Pastūma f	0,15 - 0,55 mm/aps,
Ašmenys	HM
Danga	TiCN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Pjūvio gylis a_p	2 - 6 mm
Kampo spindulys	0,8 mm

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	40 - 180 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui