


**SNMG 120404, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251266 HBT020
GTIN	4062406256586
Produktų klasė	22D

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120404
Kampo spindulys	0,4 mm
Danga	TiCN
Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Pastūma f	0,1 - 0,45 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,8 - 5 mm
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HBT020
Drožlialaužis	PM

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui

100 - 280 m/min

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekimui